

Bandeja montable en rack de 19 pulgadas

Data Solutions



Las bandejas de ventiladores mejoran el flujo de aire de convección natural dentro de un gabinete cuando se instalan con otros equipos de montaje en rack de 19 pulgadas.

CARACTERÍSTICAS

Bandejas de ventiladores disponibles con ventiladores de tres o seis 4 pulgadas.

Incluye un cable de alimentación de 72 pulgadas (1829 mm) con toma de corriente IEC 320 estándar.

El cable de alimentación se enchufa en una salida estándar de 115 VAC.

El interruptor abatible iluminado proporciona control de encendido-apagado e indica cuando los ventiladores están encendidos.

ESPECIFICACIONES

Color:	Jet Black
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 9005

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Cantidad de ventiladores	Tensión de entrada de CA	Fondo
A19FT6B	13856	42mm	483mm	6	100 – 120V	329mm
A19FT3B	13855	42mm	483mm	3	100 – 120V	206mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Vatios nominales	Temperatura	Espesor
A19FT6B	13856	90W	70°C max	1.52mm
A19FT3B	13855	45W	70°C max	1.52mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE