

Repisa de cara sencilla

Data Solutions



La repisa de cara sencilla se monta en ángulos de rack de 19 pulg. para albergar equipos de redes de datos o voz. Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 75 lb (34 kg).

CARACTERÍSTICAS

El estante de cara sencilla se monta en ángulos para rack de 19 pulg. para albergar equipos de redes de datos o voz.

Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 75 lb (34 kg).

ESPECIFICACIONES

Código de color: RAL 9005

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Espesor	Unidades de rack
ESH198	35209	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	1.52mm	2U
ESH1915V	17367	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	1.52mm	2U
ESH1915	17366	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	1.52mm	2U
ESH1917	35219	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	1.52mm	2U

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo
ESH198	35209	95mm	482mm	203mm	Sólido
ESH1915V	17367	95mm	482mm	381mm	Ventilado
ESH1915	17366	95mm	482mm	381mm	Sólido
ESH1917	35219	95mm	482mm	432mm	Sólido

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE