

Varistar CP Flat Top Cover cerrado

Data Solutions



Cubierta superior plana para armarios Varistar CP sin zonas de entrada de cable.

CARACTERÍSTICAS

Cubierta superior plana cerrada

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/rack Top Cover

Código de color: RAL 7021

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color	Acabado
21630-128	600mm	1000mm	IP20	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-129	600mm	1100mm	IP20	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-130	600mm	1200mm	IP20	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-131	800mm	1000mm	IP20	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-132	800mm	1100mm	IP20	1	Gris negro	Polvo recubierto

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color	Acabado
21630-133	800mm	1200mm	IP20	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-186	600mm	600mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-187	600mm	800mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-188	600mm	900mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-189	600mm	1000mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-190	600mm	1100mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-191	600mm	1200mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-192	800mm	600mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-193	800mm	800mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-194	800mm	900mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-195	800mm	1000mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-196	800mm	1100mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-197	800mm	1200mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-254	600mm	600mm	IP20	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-255	600mm	800mm	IP20	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-256	600mm	900mm	IP20	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-257	800mm	600mm	IP20	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-258	800mm	800mm	IP20	1	Gris negro	Polvo recubierto

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color	Acabado
21630-259	800mm	900mm	IP20	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-260	600mm	300mm	IP20	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-315	600mm	300mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-557	600mm	300mm	IP55	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-558	600mm	600mm	IP55	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-559	600mm	800mm	IP55	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-560	600mm	900mm	IP55	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-561	600mm	1000mm	IP55	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-562	600mm	1100mm	IP55	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-563	600mm	1200mm	IP55	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-564	800mm	600mm	IP55	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-565	800mm	800mm	IP55	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-566	800mm	900mm	IP55	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-567	800mm	1000mm	IP55	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-568	800mm	1100mm	IP55	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-569	800mm	1200mm	IP55	1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-570	600mm	300mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-571	600mm	600mm		1	Gris negro	Polvo recubierto

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color	Acabado
21630-572	600mm	800mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-573	600mm	900mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-574	600mm	1000mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-575	600mm	1100mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-576	600mm	1200mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-577	800mm	600mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-578	800mm	800mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-579	800mm	900mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-580	800mm	1000mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-581	800mm	1100mm		1	Gris negro	Polvo recubierto
21630-582	800mm	1200mm		1	Gris negro	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Compatible con
21630-128	Cerrado	Varistar CP
21630-129	Cerrado	Varistar CP
21630-130	Cerrado	Varistar CP
21630-131	Cerrado	Varistar CP
21630-132	Cerrado	Varistar CP
21630-133	Cerrado	Varistar CP

Número de catálogo	Tipo	Compatible con
21630-186	Cerrado	Varistar CP
21630-187	Cerrado	Varistar CP
21630-188	Cerrado	Varistar CP
21630-189	Cerrado	Varistar CP
21630-190	Cerrado	Varistar CP
21630-191	Cerrado	Varistar CP
21630-192	Cerrado	Varistar CP
21630-193	Cerrado	Varistar CP
21630-194	Cerrado	Varistar CP
21630-195	Cerrado	Varistar CP
21630-196	Cerrado	Varistar CP
21630-197	Cerrado	Varistar CP
21630-254	Cerrado	Varistar CP
21630-255	Cerrado	Varistar CP
21630-256	Cerrado	Varistar CP
21630-257	Cerrado	Varistar CP
21630-258	Cerrado	Varistar CP
21630-259	Cerrado	Varistar CP

Número de catálogo	Tipo	Compatible con
21630-260	Cerrado	Varistar CP
21630-315	Cerrado	Varistar CP
21630-557	Cerrado	Varistar CP
21630-558	Cerrado	Varistar CP
21630-559	Cerrado	Varistar CP
21630-560	Cerrado	Varistar CP
21630-561	Cerrado	Varistar CP
21630-562	Cerrado	Varistar CP
21630-563	Cerrado	Varistar CP
21630-564	Cerrado	Varistar CP
21630-565	Cerrado	Varistar CP
21630-566	Cerrado	Varistar CP
21630-567	Cerrado	Varistar CP
21630-568	Cerrado	Varistar CP
21630-569	Cerrado	Varistar CP
21630-570	Cerrado	Varistar CP
21630-571	Perforado	Varistar CP
21630-572	Cerrado	Varistar CP

Número de catálogo	Tipo	Compatible con
21630-573	Cerrado	Varistar CP
21630-574	Cerrado	Varistar CP
21630-575	Cerrado	Varistar CP
21630-576	Cerrado	Varistar CP
21630-577	Cerrado	Varistar CP
21630-578	Cerrado	Varistar CP
21630-579	Cerrado	Varistar CP
21630-580	Cerrado	Varistar CP
21630-581	Cerrado	Varistar CP
21630-582	Perforado	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.