

Terminal de 2 orificios de rebaje



CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	A	B	C
B242JH	114.3mm	50.8 mm	12.7 mm	19.1 mm	44.45 mm	9.53 mm
B242JG	114.3mm	38.1 mm	12.7 mm	19.1 mm	44.45 mm	6.35 mm
B242JK	76.2mm	76.2 mm	12.7 mm	25.4 mm	44.45 mm	6.35 mm

Table 2/2


Número de catálogo	D	Tamaño de taladro (HS)	Tamaño del conductor equivalente
B242JH	3.18 mm	14.29 mm	645.03mm ²

Número de catálogo	D	Tamaño de taladro (HS)	Tamaño del conductor equivalente
B242JG	3.18 mm	14.29 mm	483.77mm ²
B242JK	3.18 mm	14.29 mm	967.54mm ²

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE