

Bases de terminal aéreo, unión estampada, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para usar con sistemas de techos con juntas alzadas

El conector de cable ajustable para el conductor se coloca de forma paralela o perpendicular a la unión

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Tamaño de rosca (TS)	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	A
LPA34858	Aluminio	5/8" UNC	63mm	25.4 mm	38.1 mm	12.7 mm
LPC34858	Cobre	5/8" UNC	63mm	25.4 mm	38.1 mm	12.7 mm
LPC34812	Cobre	1/2" UNC	63mm	25.4 mm	38.1 mm	12.7 mm
LPC34838	Cobre	3/8" UNC	63mm	25.4 mm	38.1 mm	12.7 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad	Certificaciones
LPA34858	0.16 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC34858	0.41 kg	
LPC34812	0.41 kg	
LPC34838	0.41 kg	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE