

Matriz de martillo



CARACTERÍSTICAS

Dado de acero templado

Se usa para formar el extremo de una unión hecha en campo

El extremo formado está diseñado para admitir el molde específico de nVent ERICO Cadweld

ESPECIFICACIONES

Material: Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Tamaño del conductor	Manguito nVent ERICO
JD05		Puesta a tierra	1/0 Concéntrico	S05F
WD80		Poder	1/0 Concéntrico	S05F
WD84		Poder	2/0 Concéntrico, 1/0 Ropelay	S03F
JD03		Puesta a tierra	2/0 Concéntrico	S03F
JD06		Puesta a tierra	2/0 Ropelay	S06F
WD85		Poder	2/0 Ropelay	S06F

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Tamaño del conductor	Manguito nVentERICO
SBD50		Señal	3/16" Bondstrand	SBS12C
JD01		Puesta a tierra	4/0 Concéntrico	S01F
WD82		Poder	95 mm ² Concéntrico, 4/0 Concentric	S01F
JD02		Puesta a tierra	4/0 Ropelay	S02F
WD83		Poder	4/0 Ropelay	S02F
WD88		Poder	4/0 Cable de soldadura	S429F3N16
SBD51		Señal	5/16" Bondstrand	SBS09C
SBD55		Señal	35 mm ² Concéntrico	S17F
WD94		Poder	35 mm ² Concéntrico	S17F
PBWD102	184200	Poder	120 mm ² Concéntrico	H106F
PBWD104		Poder	145 mm ² Concéntrico	S429F3N16
WD87		Poder	150 mm ² Ropelay	S24F
PBWD106	184090	Poder	240 mm ² Concéntrico	S429FY922
WD105		Poder	240 mm ² Concéntrico	S429FY922
PBWD99		Poder	240 mm ² Ropelay	S429F3N16
JD07		Puesta a tierra	250 kcmil Ropelay	S07F
WD79		Poder	500 kcmil Ropelay	S429F3S20
JD09		Puesta a tierra	#2 Concéntrico	S09F

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Tamaño del conductor	Manguito nVentERICO
JD11		Puesta a tierra	#4 Concéntrico	S20F

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE