

Trenzado de enlace de señal de raíl aislado



CARACTERÍSTICAS

Sumamente flexible y resistente a la fatiga por vibración

Permite tipos de conexiones mecánicas o comprimidas al igual que conexiones soldadas nVent ERICO Cadweld

Aislamiento fabricado con PVC de 600 voltios

Hay dos espesores de aislamiento disponibles: 4/64" (0,063", 1,6 mm) y 6/64" (0,094", 2,4 mm)

Cumple o supera las recomendaciones y los criterios de diseño que se describen en las secciones 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 y 10.3.12 del manual AREMA®

ESPECIFICACIONES

Número de conductores: 133

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tipo de conductor	Color	Tamaño del conductor	Espesor del aislamiento
SBS17CINSUL	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Desnudo	AREMA® S-17	Negro	5/16" Bondstrand	1.6 mm
SBS17INSUL	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Desnudo	AREMA® S-17	Negro	5/16" Bondstrand	1.6 mm
SBS17LINSUL	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Desnudo	AREMA® S-17	Negro	5/16" Bondstrand	1.6 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tipo de conductor	Color	Tamaño del conductor	Espesor del aislamiento
SBS8CINORG	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Desnudo	AREMA® S-8	Naranja	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8CINSUL	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Desnudo	AREMA® S-8	Negro	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8INORG	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Desnudo	AREMA® S-8	Naranja	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8INSUL	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Desnudo	AREMA® S-8	Negro	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8LINSORG	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Desnudo	AREMA® S-8	Naranja	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8LINSUL	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Desnudo	AREMA® S-8	Negro	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8TCINS	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Estañado	AREMA® S-8	Negro	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8TDINSUL	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Estañado	AREMA® S-8	Negro	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8TINSUL	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Estañado	AREMA® S-8	Negro	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8TCINS664	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Estañado	AREMA® S-8	Negro	3/16" Bondstrand	2.38 mm
SBS8TCINSRD	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Estañado	AREMA® S-8	Rojo	3/16" Bondstrand	2.38 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tipo de conductor	Color	Tamaño del conductor	Espesor del aislamiento
SBS8TINSRD	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Estañado	AREMA® S-8	Rojo	3/16" Bondstrand	2.38 mm
SBS8TLINS664	Copper Magnesium, Policloruro de vinilo	Estañado	AREMA® S-8	Negro	3/16" Bondstrand	2.38 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud
SBS17CINSUL	30.4m
SBS17INSUL	304.8m
SBS17LINSUL	152.4m
SBS8CINORG	30.4m
SBS8CINSUL	30.4m
SBS8INORG	304.8m
SBS8INSUL	304.8m
SBS8LINSORG	152.4m
SBS8LINSUL	152.4m
SBS8TCINS	30.4m
SBS8TDINSUL	152.4m
SBS8TINSUL	304.8m
SBS8TCINS664	30.4m

Número de catálogo	Longitud
SBS8TCINSRD	30.4m
SBS8TINSRD	304.8m
SBS8TLINS664	152.4m

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium and vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE