


Par de moldes de unión de juntas solamente, de señal



CARACTERÍSTICAS

Par de moldes de repuesto diseñados para la instalación de uniones de puente a la cabeza del raíl

La conexión se realiza dentro de los límites de la placa de empalme

ESPECIFICACIONES

Material: Grafito

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo de carril	Estilo de terminal de conexión	Producto	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
SBM456	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/4" XS	Herramienta de limpieza de moldes y moldes	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBM456M	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/4" XS	Sólo moho	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/4" pestaña	Herramienta de limpieza de moldes y moldes	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838M	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/4" pestaña	Sólo moho	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7

Número de catálogo	Tipo de carril	Estilo de terminal de conexión	Producto	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
SBS5839	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	Herramienta de limpieza de moldes y moldes	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	Sólo moho	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBS925	Head-Free Rail	Cabeza libre	Herramienta de limpieza de moldes y moldes	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Head-Free Rail	Cabeza libre	Sólo moho	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBB492	Head-Free Rail	Cabeza libre	Herramienta de limpieza de moldes y moldes	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Head-Free Rail	Cabeza libre	Sólo moho	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	Herramienta de limpieza de moldes y moldes	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898M	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	Sólo moho	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	Sólo moho	#1 Concéntrico	8.43mm	T7

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE