

# Soldadora completa doble T7 de unión de juntas, de señal



## CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora que proporciona los medios necesarios para fijar las uniones del puente a la cabeza del raíl, a través de la junta

La conexión se realiza dentro de los límites de la barra de empalme

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de carril:** 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Table 1/1

| Número de catálogo | Material        | Estilo de terminal de conexión | Tamaño del conductor | Diámetro exterior del conductor, nominal | Estilo de soldador |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------|
| SBHFT7E            | Acero, Graphite | Cabeza libre                   | 3/16" Bondstrand     | 4.76mm                                   | T7                 |
| SBHFT7K            | Acero, Graphite | Cabeza libre                   | 5/16" Bondstrand     | 4.76mm                                   | T7                 |
| SBTBT7F            | Acero, Graphite | 3/4" pestaña                   | 3/16" Bondstrand     | 4.76mm                                   | T7                 |
| SBTBT7G            | Acero, Graphite | 1" Tab                         | 3/16" Bondstrand     | 4.76mm                                   | T7                 |

| Número de catálogo | Material        | Estilo de terminal de conexión | Tamaño del conductor | Diámetro exterior del conductor, nominal | Estilo de soldador |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------|
| SBXST7D            | Acero, Graphite | 3/4" XS                        | 3/16" Bondstrand     | 4.76mm                                   | T7                 |
| SBTBT7B            | Acero, Graphite | 1" Tab                         | 5/16" Bondstrand     | 7.94mm                                   | T7                 |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE