


Kit de enlace de junta de raíl nVent ERICO Cadweld Plus, señal, estilo lengüeta



Las uniones de juntas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para soldarse al cabezal del perfil del raíl dentro de los límites de la barra de la unión. Para garantizar la integridad de la conexión, el fijador se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus.

CARACTERÍSTICAS

Ofrece la fácil ignición electrónica de nVent ERICO Cadweld Plus

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Alta duración

ESPECIFICACIONES

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: Pestaña

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Discos de esmerilado incluidos	Tamaño del conductor	Longitud de unión	Longitud 1 (L1)
SB20108CWPW 2	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Sí	3/16" Bondstrand	247.65mm	198.4 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Discos de esmerilado incluidos	Tamaño del conductor	Longitud de unión	Longitud 1 (L1)
SB20136CWPW 2	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Sí	3/16" Bondstrand	190.5mm	144.5 mm
SB20104CWPW 2	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Sí	3/16" Bondstrand	165.1mm	115.9 mm
SB20175CWPW 2	Cadmium Bronze, Cobre	Desnudo	Sí	5/16" Bondstrand	177.8mm	146.1 mm
SB20175CWP	Cadmium Bronze, Cobre	Desnudo	No	3/16" Bondstrand	177.8mm	146.1 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SB20108CWPW2	19.1 mm	4.8 mm
SB20136CWPW2	19.1 mm	4.8 mm
SB20104CWPW2	19.1 mm	4.8 mm
SB20175CWPW2	25.4 mm	7.9 mm
SB20175CWP	25.4 mm	7.9 mm


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit incluye: (60) uniones, (120) material de soldadura de aleación PLUSF80, (2) moldes y cubiertas de reemplazo, (1) limpiador de moldes y (5) ruedas de esmerilado (si corresponde).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

El material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus requiere de una unidad de control electrónica de ignición (se vende por separado).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE