

Conector de guía de enlace de tapones, señal



CARACTERÍSTICAS

Se utiliza para fijación de cables de la guía de cobre sólida o del trenzado del enlace para conexiones de guías, circuitos obstruidos o enlace alrededor de la barra de empalme de juntas

Clavado en un orificio de 3/8" (9,5 mm) de diámetro perforado en el recubrimiento del raíl y conducido desde el mismo lado en el que se perforó el orificio

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Tamaño del conductor del conector	Longitud (L)	Diámetro 1 (Ø1)
SBPAC3A	Aleación de cobre, Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electro galvanizado, Estañado, Bare	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	120.7mm	4.8 mm
SBPAC3A12	Aleación de cobre, Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electro galvanizado, Estañado, Bare	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	323.9mm	4.8 mm
SBPAC3B24	Aleación de cobre, Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electro galvanizado, Estañado, Bare	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	628.7mm	4.8 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Tamaño del conductor del conector	Longitud (L)	Diámetro 1(Ø1)
SBPAC3G	Aleación de cobre, Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanizado, Estañado, Bare	3/16" Bondstrand	#6 Sólido	120.7mm	4.8 mm
SBPAC3G12	Aleación de cobre, Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanizado, Estañado, Bare	3/16" Bondstrand	#6 Sólido	323.9mm	4.8 mm
SBPAC3R	Aleación de cobre, Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanizado, Estañado, Bare	3/16" Bondstrand	#8 Sólido	120.7mm	4.8 mm
SBPAC3Y	Aleación de cobre, Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanizado, Estañado, Bare	3/16" Bondstrand	#9 Sólido	120.7mm	4.8 mm
SBPACGBJ34	Acero inoxidable 302 (EN 1,4324), Copper Alloy, Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanizado, Estañado, Bare	1/4" Bondstrand	#6 varado	892.2mm	6.4 mm
SBPACGBJ4	Acero inoxidable 302 (EN 1,4324), Copper Alloy, Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanizado, Estañado, Bare	1/4" Bondstrand	#6 varado	130.3mm	6.4 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Diámetro 2 (Ø2)	Fondo (D)
SBPAC3A	10.5 mm	31.75mm
SBPAC3A12	10.5 mm	31.75mm
SBPAC3B24	10.5 mm	31.75mm

Número de catálogo	Diámetro 2 (Ø2)	Fondo (D)
SBPAC3G	10.5 mm	31.75mm
SBPAC3G12	10.5 mm	31.75mm
SBPAC3R	10.5 mm	31.75mm
SBPAC3Y	10.5 mm	31.75mm
SBPACGBJ34	10.5 mm	31.75mm
SBPACGBJ4	10.5 mm	31.75mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se recomienda el uso de la grasa para unión de tapones (T369) durante la instalación.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE