


Malla para piscina



Los requisitos de unión y conexión a tierra de piscinas para instalación permanente en interiores y exteriores se encuentran en el artículo 680 "Piscinas, fuentes e instalaciones similares" de la Edición 2005 del Código Nacional Eléctrico (NEC®). Todas las partes adheridas dentro o alrededor de piscinas deben ser conectadas a una malla de unión equipotencial. Esta rejilla debe extenderse 3' (0,91 m) más allá de la superficie interior de la piscina bajo hormigón, piedra u otras superficies para caminar pavimentadas.

Tenga en cuenta que las piscinas hechas de materiales no conductores (compuestos de fibra de vidrio, polímero recubierto con vinilo u otros materiales no conductores) no requieren de una malla equipotencial que cubra el contorno completo de las partes inferior y lateral de la piscina. Sin embargo, se requiere de una malla equipotencial alrededor del perímetro de la piscina que se extienda 3 ft (0,91 m) más allá de los lados de la piscina.

CARACTERÍSTICAS

Solución conveniente, eficiente y económica para mallas de unión equipotencial en aplicaciones de piscinas


ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Table 1/1

Número de catálogo	Longitud 1 (L1)	Anchura 1 (W1)	Espaciado de cuadrícula (L2 x W2)	Tamaño del conductor
POOLMESH2100	30500 mm	0.61 m	305 mm x 305 mm	#8 Sólido
POOLMESH250	15200 mm	0.61 m	305 mm x 305 mm	#8 Sólido
POOLMESH3100	30500 mm	0.92 m	305 mm x 305 mm	#8 Sólido
POOLMESH350	15200 mm	0.92 m	305 mm x 305 mm	#8 Sólido

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.