

Mordaza de molde de alma de raíl, ajustable



CARACTERÍSTICAS

Se ajusta a un amplio rango de usos, incluyendo cruzamientos e interruptores

Ligero y fácil de usar

También puede usarse en raíl estándar (único)

SBC105RR brinda seguridad mejorada con perfiles no cortantes y cinta reflectante para gran visibilidad

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Estilo de soldador	Tamaño del molde	Apertura de la mordaza
PBC105P1	T20	57 mm	600 mm Max
SBC105RR	T21	60 mm	648 mm Max
PBC105P	T20	89 mm	600 mm Max
PBC105Q	T20	89 mm	150 mm Max
SBC105R	T21	76 mm	648 mm Max
PBC105P2	T20	76 mm	600 mm Max

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.