

Broca para barrenado de raíles de núcleo hueco SB/SBL



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para aplicaciones de perforación a alta velocidad

Resiste aproximadamente 40 usos

Puede volver a ser afilado para uso posterior

Específicamente diseñado para raíles de acero

Vástago Weldon de 3/4" (19 mm)

Permite reducir los tiempos de perforación

Su alta durabilidad brinda una larga vida útil

ESPECIFICACIONES

Material: Acero de alta velocidad


Acabado: Recubrimiento TIALN

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro de broca (Ø)	Longitud (L)
DHC36	716498	36 mm	63mm
DHC35	716497	35 mm	63mm
DHC18	716492	18 mm	63mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro de broca (Ø)	Longitud (L)
DHC27	716496	27 mm	63mm
DHC25	716495	25 mm	63mm
DHC19	716493	19 mm	63mm
DHC23	716494	23 mm	63mm
DSB1670	715251	16 mm	70mm
DSB1770	715252	17 mm	70mm
DSB2270	715255	22 mm	70mm
DSBL1690	716301	16 mm	90mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE