

Módulo de reemplazo de desviador de vía de chispas



CERTIFICACIONES




ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	SGD125M
Número de artículo	702427
Tensión de limitación medida (MLV)	2420
Nivel de protección de tensión (Up)	1600 V @ 20 kA
Corriente de descarga máxima (Imax), por modo	60kA 8/20 µs
Corriente de impulso (Iimp)	25kA 10/350 µs
Capacidad de extinción de corriente de seguimiento	100 A @ 0,5 MA
Corriente de funcionamiento máxima	0.5mA
Frecuencia	50 - 60 Hz
Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	25kA
Material del armario	UL® 94V-0 Termoplástico
Temperatura	-40 to 80 °C
Anchura del módulo	1 M

Número de catálogo	SGD125M
Fondo (D)	49mm
Altura (H)	45 mm
Anchura (W)	18 mm
Peso por unidad	0.02 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE