

Abrazadera de perno en U estampada, 90°



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Mordaza para unir las tuberías, barandillas y tubos de escape al sistema de protección contra rayos

Homologado conforme a UL® 96

ESPECIFICACIONES


Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
LPA5962	Aluminum, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	48.3 - 66.67 mm	50.8mm	92 mm	118.75 mm	0.21 kg
LPC5962	Copper, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	48.3 - 66.67 mm	50.8mm	92 mm	118.75 mm	0.23 kg

Número de catálogo	Material	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
LPA5963	Aluminum, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	66.8 - 92.2 mm	50.8mm	119.19 mm	139.7 mm	0.29 kg
LPC5963	Copper, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	66.8 - 92.2 mm	50.8mm	119.19 mm	139.7 mm	0.35 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE