

Ensamblaje de PVC a través del techo, conductor paralelo a conductor paralelo



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Permite ocultar los conductores de protección contra rayos en cielorrasos o en paredes

ESPECIFICACIONES


Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/1						
Número de catálogo	Material	Material de conexión	Longitud de la varilla (L)	Diámetro exterior (OD)	Peso por unidad	Certificaciones
LPA66418	Aluminum, Polyvinylchloride, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Aluminio - Aluminio	457.2mm	33.4 mm	1 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

Número de catálogo	Material	Material de conexión	Longitud de la varilla (L)	Diámetro exterior (OD)	Peso por unidad	Certificaciones
LPA66424	Aluminum, Polyvinylchloride, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Aluminio - Aluminio	609.6mm	33.4 mm	1.56 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC66418	Copper, Polyvinylchloride, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Cobre - Cobre	457.2mm	33.4 mm	1.05 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC66424	Copper, Polyvinylchloride, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Cobre - Cobre	609.6mm	33.4 mm	1.26 kg	
LPC664A18	Aluminum, Copper, Polyvinylchloride, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Aluminio - Cobre	457.2mm	33.4 mm	1.04 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC664A24	Aluminum, Copper, Polyvinylchloride, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Aluminio - Cobre	609.6mm	33.4 mm	1.21 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Siempre consulte al fabricante del techo o al propietario acerca de los materiales intermitentes.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE