

Montaje de receptor en punta



CARACTERÍSTICAS

Rendimiento mejorado en la punta de la pala

Rendimiento comprobado según IEC® 61400-24

Rendimiento superior de la vida útil del producto

Menos de 12 °C (54 °F) de aumento de temperatura luego del impacto 225 kA

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Tipo de conductor	Tamaño de rosca (TS)	Longitud (L)
WT2TC1MV05.5	Polypropylene, Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Copper	Estañado	50 mm ²	Concéntrico	M10	5500mm

Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	A
WT2TC1MV05.5	40 mm	106 mm	130 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE