

# Aislante de soporte de barra colectora plano ajustable



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Úselo con el raíl de soporte de barra colectora plano ajustable para crear soportes personalizados de barra colectora

Se ajusta rápidamente para recibir varios espesores de barras colectoras

Alta resistencia a fuerzas de cortocircuito

Brinda excelente protección eléctrica para el equipo

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tensión máxima de servicio, IEC (Ui)	Temperatura de funcionamiento	De conformidad con	Grado de inflamabilidad

SIALP-B	504991	Poliamida reforzada con fibra de vidrio	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
---------	--------	---	------------	---------------	---	-----------

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura de embarrado	Grosor de embarrado	Altura (H)	A	Peso por unidad
SIALP-B	504991	30 - 125 mm	5 - 10 mm	70 mm	34 mm	0.26 kg

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE