

CABS con kit de herrajes neutro, UL



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El kit incluye 5 varillas roscadas, 5 insertos, 2 tornillos, 12 tuercas, 7 espaciadores y manguito

Varias longitudes de varillas disponibles para adaptarse a distintas anchuras de barras colectoras y configuraciones de perfiles

Las varillas roscadas están hechas de acero inoxidable no magnético para reducir el bucle magnético entre las fases

Los manguitos del aislante hacen que el espacio sea mínimo entre las fases

Los herrajes robustos proporciona resistencia y rigidez

Se instala fácil y rápidamente

Ahorro de tiempo y menores costos totales de instalación en comparación con los métodos tradicionales

Diseño estandarizado y de calidad industrial

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrolgalvanizado

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Longitud de la varilla	Tamaño de rosca	Peso por unidad
--------------------	--------------------	----------	------------------------	-----------------	-----------------

CABS140HWTN	549529	Stainless Acero 316 (EN 1.4401), Acero, Polyolefin	140mm	M10	0.34 kg
CABS190HWTN	549530	Stainless Acero 316 (EN 1.4401), Acero, Polyolefin	190mm	M10	0.37 kg
CABS220HWTN	549531	Stainless Acero 316 (EN 1.4401), Acero, Polyolefin	220mm	M10	0.41 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las varillas roscadas se deben instalar en ambos lados de cada fase.

Ancho de la barra colectora	Soporte de perfil único	Soporte de doble perfil
50.8 mm	CABS140HWT	CABS140HWT
63.5 mm		CABS190HWT
76.2 mm		
101.6 mm	CABS190HWT	
127.0 mm		
152.4 mm	CABS240HWT	CABS240HWT

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE