

Mordaza de terminal principal EB-130



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para uso con barras colectoras de puesta a tierra y neutras EB-130 o EB-2X130

Instalación fácil y rápida

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Material: Latón

Acabado: Niquelado



Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del conductor, IEC	Tamaño de taladro (HS)	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
EB130CON70	568677	6 - 70 mm ² varados	5.5 mm	8mm	8 mm	31 mm
EB130CON35	568676	6 - 35 mm ² varados	5.5 mm	8mm	8 mm	22 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Par de apriete (TQ)	Peso por unidad
EB130CON70	568677	2 N·m	0.01 kg
EB130CON35	568676	2 N·m	0.01 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE