


# Trenzado plano FSSB en bobina, acero inoxidable



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El acero inoxidable 316L duradero y de alta calidad brinda resistencia superior a la abrasión, corrosión, químicos y rayos UV para aplicaciones en exteriores y en ambientes corrosivos

Material no magnético

La durabilidad del producto alarga el tiempo del ciclo entre mantenimientos

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero inoxidable 316L (EN 1,4404)

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Sección transversal | Diámetro del cable | Longitud | Espesor | Anchura |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|---------|---------|
| FSSB25-50          | 557390             | 50mm <sup>2</sup>   | 0.25mm             | 25m      | 3 mm    | 30 mm   |
| FSSB25-16          | 557160             | 16mm <sup>2</sup>   | 0.25mm             | 25m      | 1.5 mm  | 15 mm   |

| Número de catálogo | Número de artículo | Sección transversal | Diámetro del cable | Longitud | Espesor | Anchura |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|---------|---------|
| FSSB25-25          | 557170             | 25mm²               | 0.25mm             | 25m      | 1.5 mm  | 23 mm   |

| Table 2/2          |                    |                 |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Peso por unidad |
| FSSB25-50          | 557390             | 0.44 kg         |
| FSSB25-16          | 557160             | 0.14 kg         |
| FSSB25-25          | 557170             | 0.22 kg         |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de la unidad es por metro (3,28 ft).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE