

Manguito roscado de poliamida PDBS



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Manguitos de cableado expandibles para muchas aplicaciones

Flexibilidad y protección mecánica de cables eléctricos y conexiones

En cajas para dispensar fácilmente

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Densidad:	1.14 kg/m³
Material:	Poliamida
Grado de inflamabilidad:	UL® 94V-2
Temperatura de funcionamiento:	-40 to 120 °C

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Diámetro	Longitud	Peso por unidad
PDBS5B	554730	Negro	5 mm	100m	0 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Diámetro	Longitud	Peso por unidad
PDBS5G	554430	Gris	5 mm	100m	0 kg
PDBS10B	554760	Negro	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS10G	554460	Gris	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS12B	554770	Negro	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS12G	554470	Gris	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS8B	554750	Negro	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS8G	554450	Gris	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS20B	554810	Negro	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS20G	554510	Gris	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS16B	554790	Negro	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS16G	554490	Gris	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS30B	554830	Negro	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS30G	554530	Gris	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS40B	554850	Negro	40 mm	50m	0.04 kg
PDBS40G	554550	Gris	40 mm	50m	0.04 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de la unidad es por metro (3,28 ft).

Eficiencia de cobertura						
Número de pieza	Diámetro					
	Cobertura	Nom.	Cobertura	Mín.	Cobertura	Máx.
PDBS5x	5 mm	97 %	4 mm	100 %	8 mm	90 %
PDBS8x	8 mm	94 %	6 mm	100 %	10 mm	91 %
PDBS10x	10 mm	95 %	8 mm	100 %	14 mm	94 %
PDBS12x	12 mm	96 %	10 mm	100 %	16 mm	94 %
PDBS16x	16 mm	96 %	14 mm	100 %	18 mm	98 %
PDBS20x	20 mm	95 %	16 mm	100 %	25 mm	99 %
PDBS30x	30 mm	90 %	20 mm	100 %	35 mm	92 %
PDBS40x	40 mm	90 %	30 mm	100 %	45 mm	94 %
PDBS50x	50 mm	95 %	40 mm	100 %	65 mm	100 %
PDBS70x	70 mm	94 %	60 mm	100 %	80 mm	99 %

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE