

Barra de conexión universal



Las barras colectoras nVent ERIFLEX de conexión, neutras y de descarga a tierra se usan para conectar varios conductores de tierra dentro un panel y se pueden usar en una variedad de distintas aplicaciones, lo que incluye conmutadores y equipo de control, equipo eléctrico, para generación eléctrica eólica y solar, así como en los centros de datos. Esta barra de conexión universal se puede usar como IEC de capacidad nominal de corriente de 450 A para la distribución eléctrica.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Fácil de cablear con una llave hexagonal

El diseño permite la inspección visual del conductor y la confirmación de la conexión

Para usar con la barra colectora de cobre roscada o perforada

La alta relación de llenado ayuda a establecer una conexión de salida con o sin terminal

Instalación fácil y rápida

Cumple con RoHS


ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	CB7X16
Número de artículo	553150
Material	Latón
Corriente nominal máxima	450A
Número de conexiones de túnel	7
Tamaño del conductor, IEC	(7) 1,5 - 16 mm ² varados

Número de catálogo	CB7X16
Tamaño del conductor de la puntera, IEC	(7) 1,5 - 16 mm ²
Tamaño del conductor, UL	(7) #10 - #6 Solid (7) #8 - #4 varado
Fondo (D)	12.5mm
Altura (H)	31 mm
Anchura (W)	68 mm
A	9 mm
B	4 mm
Par de apriete (TQ)	3.5 N·m
Peso por unidad	0.08 kg

Tamaño de rosca TS	c
M5	18 mm
M6	17,5 mm; 25 mm
M8	20 mm; 25 mm
M10	25 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE