


# Entrada de Cables Conectada Junta, CCFG



Los ojales CCFG se utilizan junto con los sistemas de entrada de cables CCFI y CCFO. La forma cónica del ojal facilita su inserción. El perfil de corte ondulado facilita su instalación y garantiza un ajuste firme alrededor de los cables individuales

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Inflamabilidad UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)

CE

IP66

## CARACTERÍSTICAS

Acabado: Gris

Cantidad por embalaje: 10

Descripción: El sistema CCFG está disponible en dos tamaños: pequeño y grande. La forma cónica de los ojales permite insertarlos fácilmente y proporciona protección contra tirones estática de acuerdo con DIN EN 62444. Para el montaje, se insertan presionando del interior hacia fuera en las aberturas de las incrustaciones montadas. Los ojales están disponibles en dos tamaños diferentes para adaptarse al diámetro del cable. El CCFG se coloca primero alrededor del cable y, a continuación, se inserta en el pasacables. Gracias al perfil de corte ondulado, no es necesario retirar el conector del cable montado.

Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C

Inflamabilidad: UL94 V-0

Protección: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)

Material: TPE

Los ojales están disponibles en diversos tamaños, que corresponden al diámetro del cable.

El CCFG se coloca primero alrededor del cable y luego se inserta en el pasacables.

Gracias al perfil de corte ondulado, no es necesario retirar el conector del cable ensamblado.

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
CCFGL14	58354	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL34	58376	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL33	58375	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL32	58374	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL31	58373	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL30	58372	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL29	58371	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL28	58369	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL27	58368	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL26	58367	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL24	58365	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL25	58366	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL23	58364	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL22	58363	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL21	58362	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL18	58358	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL20	58361	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL19	58359	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
CCFGL17	58357	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL16	58356	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento
CCFGL15	58355	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**