

Acoplamiento de codo de brida Compact Series 2



El acoplamiento de codo de brida Compact Series 2 se conecta directamente al gabinete para aplicaciones donde no se requiere un tubo vertical, lo que permite la rotación del gabinete a 300 grados. El rodamiento no requiere mantenimiento y es de acero y poliamida. Incluye una placa de acceso para una fácil instalación de cables.

CARACTERÍSTICAS

El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.

Se incluyen herrajes de instalación, sujetadores de montaje y junta.

El sistema de brazo HMI compacto serie 2 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 101 lb (45.8 kg)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
CCS2FECLG	41859	45mm	60mm	Aluminio	Polvo recubierto	Gris claro

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.