

Paneles Concept



Los paneles Concept son más altos y anchos que los paneles de tamaño NEMA correspondientes.

CARACTERÍSTICAS

Acabado blanco pintado o conductor

Incluya una brida formada a lo largo de cualquier lado que sea más largo que 22.20 pulg. (564 mm).

Los paneles de madera opcionales están hechos de triplay de 3/4 pulgadas, precortados y pretaladrados para instalación en los pernos de montaje del panel en la parte trasera del gabinete.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
CP2020W	23785	462mm	462mm	Madera contrachapada	Suave mate	
CP3220W	23786	767mm	462mm	Madera contrachapada	Suave mate	
CP4420W	23787	1072mm	462mm	Madera contrachapada	Suave mate	
CP1210	29664	259mm	208mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP1210G	29665	259mm	208mm	Acero suave	Galvanizado	
CP1212	78510	259mm	259mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP2020	78550	462mm	462mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP2020G	15051	462mm	462mm	Acero suave	Galvanizado	
CP2420	78570	564mm	462mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP2420G	26469	564mm	462mm	Acero suave	Galvanizado	
CP2424	78580	564mm	563mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP2424G	26479	564mm	563mm	Acero suave	Galvanizado	
CP3024	78610	716mm	563mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP3024G	26489	716mm	563mm	Acero suave	Galvanizado	
CP3624G	26579	869mm	563mm	Acero suave	Galvanizado	
CP3624	78650	869mm	563mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP3630	78660	869mm	716mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP3630G	26589	869mm	716mm	Acero suave	Galvanizado	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
CP4230	78680	1021mm	716mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP4230G	15061	1021mm	716mm	Acero suave	Galvanizado	
CP4236	78690	1021mm	868mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP4236G	15062	1021mm	868mm	Acero suave	Galvanizado	
CP4836	78710	1173mm	868mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP4836G	15064	1173mm	868mm	Acero suave	Galvanizado	
CP6036G	15065	1478mm	868mm	Acero suave	Galvanizado	
CP6036	78720	1478mm	868mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP1212G	26429	259mm	259mm	Acero suave	Galvanizado	
CP1612	78520	361mm	259mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP1612G	26439	361mm	259mm	Acero suave	Galvanizado	
CP1616	78530	361mm	360mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP1616G	26449	361mm	360mm	Acero suave	Galvanizado	
CP2012	15634	462mm	259mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP2012G	15635	462mm	259mm	Acero suave	Galvanizado	
CP2014	15633	462mm	309mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP2014G	15636	462mm	309mm	Acero suave	Galvanizado	
CP2016	78540	462mm	360mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP2016G	26459	462mm	360mm	Acero suave	Galvanizado	
CP2412	29666	564mm	259mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
CP2412G	29667	564mm	259mm	Acero suave	Galvanizado	
CP2416	78560	564mm	360mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP2416G	15052	564mm	360mm	Acero suave	Galvanizado	
CP2442	78590	564mm	1021mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP2442G	15053	564mm	1021mm	Acero suave	Galvanizado	
CP3012	29668	716mm	259mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP3012G	29671	716mm	259mm	Acero suave	Galvanizado	
CP3016	29672	716mm	360mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP3016G	29673	716mm	360mm	Acero suave	Galvanizado	
CP3020	78600	716mm	462mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP3020G	15054	716mm	462mm	Acero suave	Galvanizado	
CP3030	78620	716mm	716mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP3030G	15055	716mm	716mm	Acero suave	Galvanizado	
CP3048	78630	716mm	1173mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP3048G	15056	716mm	1173mm	Acero suave	Galvanizado	
CP3060	78640	716mm	1478mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP3060G	15057	716mm	1478mm	Acero suave	Galvanizado	
CP3220	23782	767mm	462mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP3636	78670	869mm	868mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP3636G	15058	869mm	868mm	Acero suave	Galvanizado	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
CP4242	29674	1021mm	1021mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP4242G	29675	1021mm	1021mm	Acero suave	Galvanizado	
CP4260	29676	1021mm	1478mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP4260G	29677	1021mm	1478mm	Acero suave	Galvanizado	
CP4420	23783	1072mm	462mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP4824	78700	1173mm	563mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP4824G	15063	1173mm	563mm	Acero suave	Galvanizado	
CP4848	29678	1173mm	1173mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP4848G	29681	1173mm	1173mm	Acero suave	Galvanizado	
CP5620	23784	1351mm	462mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP7230G	35272	1783mm	716mm	Acero suave	Galvanizado	
CP7236	15253	1783mm	868mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CP7230	35271	1783mm	716mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El número de catálogo CP4230 se usa en gabinetes de desconexión Concept.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.