

Marco de rack abatible conceptual



Los marcos de rack abatibles brindan un acceso de 120° para racks de 19 pulg.

CARACTERÍSTICAS

El marco de rack soldado se monta en la brida delantera.

La distancia del marco a la superficie de la puerta es 1.32 pulg. (33 mm) para puertas sólidas y 1.07 pulg. (27 mm) para puertas de ventana.

Bisagra de montaje y hardware del cerrojo incluidos.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
CSF3024	78740	762mm	609mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSF2424	78730	610mm	609mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
CSF3624	78750	914mm	609mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Ordene por separado el paquete de tuercas de clip número de catálogo XNM5 y tornillos XSM5 (métricos) o AN1032 y tornillos AS1032 (inglés).

El marco de rack abatible no se puede montar en un kit de montaje ajustable.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE