

Acoplamiento recto CS480



El acoplamiento recto CS480 conecta un tubo al gabinete, lo que permite una rotación del gabinete de 340°. Rodamientos libres de mantenimiento.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

El acoplamiento puede girar 340 grados e incluye tope de giro

Par de torsión, preestablecido de fábrica

Se incluyen la junta y los accesorios de montaje

El sistema de brazo HMI CS480 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 89.6 lb (40.7 kg)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
CCSS48FC	42459	60mm	84mm	84mm	Acero inoxidable 304	Cepillado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.