

Acoplamiento de pared CS480



El acoplamiento de pared CS480 permite instalar el gabinete directamente en una pared o superficie vertical, para una rotación del gabinete de 340°. Tapa para facilitar el cableado. Rodamientos libres de mantenimiento.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

El acoplamiento puede girar 340 grados e incluye tope de giro

Par de torsión, preestablecido de fábrica

Se incluyen la junta y los accesorios de montaje

No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.

El sistema de brazo HMI CS480 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 89.6 lb (40.7 kg)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
CCSS48WJC	42549	177mm	129mm	150mm	Acero inoxidable 304	Cepillado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.