

Codo de 90 grados, apertura superior hacia fuera, cubierta abisagrada, tendido



El codo de 90° con cubierta de bisagra empotrada y apertura superior externa se utiliza para instalaciones de ductos en ángulo recto. Este accesorio de codo permite una caída vertical al equipo debajo en una esquina de 90° mientras mantiene la característica de apertura superior empotrada.

CARACTERÍSTICAS

El codo de 90° empotrado con cubierta de bisagra empotrada y apertura superior externa se utiliza para instalaciones de ductos en ángulo recto.

Este accesorio de codo permite una caída vertical al equipo debajo en una esquina de 90° mientras mantiene la característica de apertura superior empotrada.

ESPECIFICACIONES

Código de color:	ANSI 61
Acabado:	Galvanizado; Polvo recubierto
Color:	Gris
Material:	Acero suave

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Tipo de placa selladora
F88LE9AC	19510	Codo	203mm	203mm	1.9mm	Piso
F66LE9AC	19500	Codo	152mm	152mm	1.9mm	Piso
F44LE9AC	16410	Codo	102mm	102mm	1.9mm	Piso

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cada placa de sellado también incluye una junta y un juego de tornillos para unir las secciones.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE