

Gabinete universal de soporte independiente con lado derecho abierto, 72.13 x 39.76 x 18.11, acero inoxidable 304

NÚMERO DE CATÁLOGO

AU72X4018RSSLP



El gabinete de soporte independiente universal está diseñado para proporcionar flexibilidad en el diseño y mayor seguridad para proteger el equipo y a los empleados en aplicaciones de fabricación industrial. Los modelos de una y dos puertas, son modulares para crear configuraciones específicas de la aplicación, para uso en interiores y exteriores. Cuentan con accesorios para mejorar la seguridad del usuario final.

Gabinete primario (lado izquierdo abierto), modelos de una y dos puertas con un recorte de desconexión preferido en la brida derecha para proporcionar montaje para la mayoría de los operadores de desconexión. Las puertas tienen bisagras en el lado izquierdo para interactuar con el dispositivo de desconexión. La puerta primaria activa el interbloqueo mecánico incluido que evita que las puertas secundarias encastradas se abran primero. Las puertas encastradas pueden cerrarse en cualquier orden. La circunvención en la puerta primaria requiere un destornillador para abrirla.

El gabinete secundario (ambos lados abiertos, lado derecho abierto), de una y dos puertas se utiliza para ampliar la solución y configurarla para la aplicación requerida. Los modelos de dos puertas tienen un poste central desmontable para una mejor carga del panel. Los componentes de interbloqueo incluyen las varillas de conexión de interbloqueo sueltas.

Sistema de interbloqueo mecánico: el interbloqueo mecánico mejorado es fácil de instalar y muy seguro. Los sistemas de cierre capturan las varillas de guía de la puerta, ofreciendo mayor seguridad al mantener tres puntos de contacto. El interbloqueo también se modifica fácilmente para la separación de voltaje o se amplía fácilmente a hasta seis puertas.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Listed; Type 4X, 4, 12, 3R; archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4X, 4, 12, 3R; File No. E61997

IEC 62208, índice de impacto IK10

IEC 60529, IP66

IEC 62208, IK10 Impact Rating

CARACTERÍSTICAS

Uniones con soldadura continua y acabado liso

Refuerzos en el cuerpo de los gabinetes más grandes, para mayor rigidez

La canaleta de la brida en el cuerpo del gabinete excluye la entrada de líquidos y contaminantes

Las orejas de elevación se anclan en la parte superior del gabinete, la cual se encuentra reforzada.

Bisagras ocultas y fáciles de quitar

Sistema de cierre de 3 puntos, de alta resistencia, operado por manija para candado, en todas las puertas

Los paneles de montaje se piden por separado

Portadocumentos termoplástico de alto impacto

Sello de puerta resistente al aceite

Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).

Interbloqueo mecánico estándar en cada gabinete; se proporcionan las piezas necesarias para conectar el sistema de interbloqueo entre los gabinetes adyacentes

Nota: Las soluciones Sequestr son compatibles con los gabinetes de soporte independiente universal; consulte las hojas de especificaciones y las instrucciones de instalación para más detalles

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 38946

Altura: 1832mm

Anchura: 1010mm

Fondo: 460mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: Cepillado

Grosor del cuerpo: 2.66mm

Grosor de puerta: 2.66mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los paneles de montaje se piden por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.