

Puerta perforada ProLine G2, 2200x800mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

P2DP228



Las puertas perforadas ProLine G2 (simples o superpuestas dobles) se pueden usar en la parte delantera o trasera de un gabinete G2 para proporcionar ventilación para enfriar componentes internos. El sistema de cierre de deslizamiento suave está fabricado con componentes de calidad e incorpora una innovadora acción de cerrojo temporizado que asegura un sello de puerta maciza con una fuerza de cierre baja.

CARACTERÍSTICAS

Sistema de cierre Smooth Glide: para un cierre de puerta suave, confiable y repetible durante la vida útil del gabinete

Nivela la manija giratoria con el sistema de cierre; hay otras opciones disponibles

La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL) proporciona un sello hermético al polvo y al agua contra la humedad y los contaminantes que podrían introducirse en la unión de la puerta/marco.

Sistema de barra de puerta estándar en todas las puertas perforadas para facilitar el accesorio

Acoplamiento de cerrojo de 3 puntos temporizado para asegurar que la parte superior e inferior de la puerta se asienten de forma confiable

Varilla de cerrojo duradera de doble brida y tres rodillos Delrin® para evitar el esmerilado de metal sobre metal.

Las puertas sencillas pueden estar articuladas a la izquierda o a la derecha (izquierda); las puertas dobles solapadas pueden tener la puerta primaria como la izquierda o la derecha (derecha predeterminada)

Bisagra de 140 grados estándar (está disponible la opción de bisagra de 180 grados)

Dos pernos de tierra

Se incluyen los herrajes de montaje.

Puertas dobles solapadas. Especificaciones adicionales: Puerta primaria con sistema de cierre de deslizamiento suave; la puerta secundaria tiene dos puntos de cerrojo con una palanca central para asegurar un cierre seguro de la puerta.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 36144

Material: Acero suave

Tipo de puerta: Puerta individual

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Acabado: Polvo recubierto

Espesor: 1.9mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.