

Tapones no metálicos

Diseñado para usarse en ambientes corrosivos para sellar orificios de botones pulsadores adicionales, aberturas de tubo y aberturas de chiqueadores contra el polvo, suciedad, aceite y agua. Estos sellos de orificio son adecuados para sellar aberturas de gabinete en industrias tales como la de procesamiento de petróleo y productos químicos, procesamiento de aguas residuales, pulpa y papel, control exterior y cualquier otra industria expuesta a entornos exigentes.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Archivo CSA N.º 42186; Tipo 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66



CARACTERÍSTICAS

El innovador diseño de autocentrado 1-en-3 reduce los requisitos de inventario; los modelos 3 cubren 9 recortes comunes de la industria, que van desde 1/2 pulgadas (13 mm) a 2-1/2 pulgadas (64 mm)

La construcción no metálica proporciona una resistencia a la corrosión superior para ofrecer fiabilidad en entornos exigentes.

Estabilizado por UV; ideal para la luz solar directa (evita el deterioro asociado con la fibra de vidrio)

Resistente químicamente a una amplia gama de productos químicos

Duradero y resistente a impactos; resiste el agrietamiento

Vendido en cantidades de 2 por número de catálogo

Alternativa rentable al acero inoxidable

El material de poliéster tiene una certificación UL 94 de 5VA

Fácil de instalar; no se necesitan herramientas

La rosca y la tuerca están fabricadas con poliéster no relleno de vidrio

Junta resistente al aceite, incluida

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del taladro	Material	Acabado	Color	Código de color
ASPB05075NM	16307	33mm max	Poliéster	Texturizado	Gris claro	RAL 7035
AS150200250NM	16311	80mm max	Poliéster	Texturizado	Gris claro	RAL 7035
ASPB100125NM	16308	49mm max	Poliéster	Texturizado	Gris claro	RAL 7035

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.