

Perilla mariposa para candado, de acero inoxidable



El candado con perilla mariposa brinda la oportunidad de cerrar con cerrojo un gabinete, brindando seguridad adicional mientras mantiene una clasificación UL mayor. Cuando se instala, no puede girarse y el gabinete está asegurado. El diámetro máximo del candado es de 0.31 (8 mm). Esta perilla mariposa debe usarse con una leva existente para su instalación; la leva no está incluida con la perilla mariposa. La perilla mariposa mantiene la clasificación del gabinete Tipo 3R, 4, 4X, 12.

CARACTERÍSTICAS

El candado con perilla mariposa permite el cierre con cerrojo de un gabinete, proporcionando seguridad adicional a la vez que se mantiene una clasificación UL más alta.

Cuando se instala, no puede girarse y el gabinete está asegurado.

El diámetro máximo del candado es de 0.31 (8 mm)

Esta perilla mariposa debe usarse con una leva para su instalación; la leva no está incluida con la perilla mariposa.

La perilla mariposa mantiene la clasificación del gabinete Tipo 3R, 4, 4X, 12.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
PTWPSS	24077	50mm	33mm	25mm	Acero inoxidable 316	Cepillado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.