

# Paneles para caja de conexiones



Use estos paneles en las cajas de conexiones. Disponible en varios materiales para cumplir con los requisitos de la aplicación. Los paneles de acero inoxidable y aluminio están protegidos por un lado con una película de plástico.

## CARACTERÍSTICAS

---

El hardware de montaje de panel se suministra con todos los gabinetes que aceptan estos paneles.

## ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |                    |        |         |                      |                  |        |
|--------------------|--------------------|--------|---------|----------------------|------------------|--------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Material             | Acabado          | Color  |
| A10P8AL            | 55650              | 222mm  | 171mm   | Aluminio             | Anodizado        |        |
| A10P10AL           | 17381              | 171mm  | 174mm   | Aluminio             | Anodizado        |        |
| A12P10AL           | 55660              | 273mm  | 222mm   | Aluminio             | Anodizado        |        |
| A14P12AL           | 55670              | 324mm  | 273mm   | Aluminio             | Anodizado        |        |
| A16P14AL           | 55680              | 375mm  | 327mm   | Aluminio             | Anodizado        |        |
| A18P16AL           | 58500              | 425mm  | 377mm   | Aluminio             | Anodizado        |        |
| A20P16JAL          | 32876              | 476mm  | 377mm   | Aluminio             | Anodizado        |        |
| A6P4AL             | 55620              | 124mm  | 73mm    | Aluminio             | Anodizado        |        |
| A6P6AL             | 55630              | 124mm  | 123mm   | Aluminio             | Anodizado        |        |
| A8P6AL             | 55640              | 171mm  | 123mm   | Aluminio             | Anodizado        |        |
| A8P8AL             | 17378              | 222mm  | 225mm   | Aluminio             | Anodizado        |        |
| A4P4G              | 21494              | 73mm   | 73mm    | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A6P4               | 54750              | 124mm  | 73mm    | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |
| A6P4G              | 26049              | 124mm  | 73mm    | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A6P4SS             | 55550              | 124mm  | 73mm    | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3     |        |
| A6P6SS             | 55560              | 124mm  | 123mm   | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3     |        |
| A6P6               | 54760              | 124mm  | 123mm   | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |
| A6P6G              | 26059              | 124mm  | 123mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Material             | Acabado          | Color  |
|--------------------|--------------------|--------|---------|----------------------|------------------|--------|
| A8P6               | 54770              | 171mm  | 123mm   | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |
| A8P6SS             | 55570              | 171mm  | 123mm   | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3     |        |
| A9P6G              | 21495              | 187mm  | 117mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A7P7G              | 23796              | 149mm  | 149mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A8P6G              | 26069              | 171mm  | 123mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A8P8               | 54820              | 171mm  | 174mm   | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |
| A8P8G              | 17447              | 171mm  | 174mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A12P6              | 54950              | 273mm  | 123mm   | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |
| A12P6G             | 15142              | 273mm  | 123mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A10P8              | 54780              | 222mm  | 174mm   | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |
| A10P8SS            | 55580              | 222mm  | 171mm   | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3     |        |
| A10P8G             | 26079              | 222mm  | 174mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A10P10             | 54830              | 222mm  | 225mm   | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |
| A10P10G            | 15141              | 222mm  | 225mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A12P10             | 54790              | 273mm  | 225mm   | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |
| A14P8              | 54000              | 324mm  | 174mm   | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |
| A14P8G             | 15143              | 324mm  | 174mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A12P10G            | 26089              | 273mm  | 225mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A12P10SS           | 55590              | 273mm  | 222mm   | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3     |        |
| A12P12G            | 15312              | 273mm  | 276mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Material             | Acabado          | Color  |
|--------------------|--------------------|--------|---------|----------------------|------------------|--------|
| A12P12             | 54840              | 273mm  | 276mm   | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |
| A12P12SS           | 55490              | 273mm  | 273mm   | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3     |        |
| A14P12             | 54800              | 324mm  | 276mm   | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |
| A14P12G            | 26099              | 324mm  | 276mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A14P12SS           | 55600              | 324mm  | 273mm   | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3     |        |
| A16P10             | 54270              | 375mm  | 225mm   | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |
| A16P10G            | 15145              | 375mm  | 225mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A16P14             | 54810              | 375mm  | 327mm   | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |
| A16P14G            | 26109              | 375mm  | 327mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A16P14SS           | 55610              | 375mm  | 327mm   | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3     |        |
| A18P16             | 58480              | 425mm  | 377mm   | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |
| A18P16G            | 26119              | 425mm  | 377mm   | Acero suave          | Galvanizado      |        |
| A18P16SS           | 58490              | 425mm  | 377mm   | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3     |        |
| A20P16J            | 32875              | 476mm  | 377mm   | Acero suave          | Polvo recubierto | Blanco |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.