

ProAir para entornos hostiles



El acondicionador de aire ProAir para entornos hostiles protege los componentes expuestos a ambientes corrosivos del lado del ambiente del aire acondicionado. La unidad tiene pocos sujetadores y una puerta con bisagras para un acceso rápido al servicio y mantenimiento. La superficie lisa y la campana opcional proporcionan protección antigoteo de agua.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Reconocimiento UR/cUR

UR/cUR Recognized

Reconocimiento URr/cUR en determinados modelos; consulte las tablas de datos de desempeño.

CE

EAC

CARACTERÍSTICAS

Fácil mantenimiento: la cubierta frontal con bisagras permite un acceso rápido a todos los componentes; la bobina del condensador se puede limpiar mientras la unidad sigue montada en el gabinete.

Superficie lisa con uso mínimo de sujetadores visibles

El filtro de malla de aluminio lavable y reutilizable protege las bobinas para obtener el máximo rendimiento de refrigeración.

Refrigerante R134a o R407c

Modelos para suministro de energía de 115, 230 y 460 VAC monofásicos

Rango de temperatura de funcionamiento de -40 °F/-40 °C a 131 F/55 °C (con paquete de baja temperatura ambiente opcional)

Termostato mecánico confiable situado detrás del filtro de la unidad

Compresor recíproco robusto

Cubierta de hoja de metal de acero dulce baja en carbono para entornos de fábrica y exteriores resistentes

Ventiladores y sopladores de alto rendimiento diseñados para gabinetes densamente embalados

Bridas de montaje fácil para instalación individual

Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío

Los modelos para estándar de aire acondicionado para interiores incluyen termostato electromecánico y supresor de picos de corriente.

Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tensión nominal	Control de acceso remoto
CR230226G037	22301	584mm	254mm	222mm	460V	No
CR230246G400	19415	584mm	254mm	222mm	460V	No
CR230216G002	20469	584mm	254mm	222mm	115V	No
CR230216G007	20489	584mm	254mm	222mm	115V	No
CR230216G013	45329	584mm	254mm	222mm	115V	No
CR230216G015	32159	584mm	254mm	222mm	115V	No
CR230216G016	45429	584mm	254mm	222mm	115V	No
CR230216G017	45549	584mm	254mm	222mm	115V	No
CR230226G002	20479	584mm	254mm	222mm	230V	No
CR230226G009	20499	584mm	254mm	222mm	230V	No
CR230226G014	32169	584mm	254mm	222mm	230V	No
CR230226G016	45559	584mm	254mm	222mm	230V	No
CR230226G030	45339	584mm	254mm	222mm	230V	No
CR290216G002	74260	749mm	400mm	219mm	115V	No
CR290216G013	11820	749mm	400mm	219mm	115V	No
CR290216G030	45449	749mm	400mm	219mm	115V	No
CR290216G035	45349	749mm	400mm	219mm	115V	No
CR290216G036	32179	749mm	400mm	219mm	115V	No

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tensión nominal	Control de acceso remoto
CR290226G002	74270	749mm	400mm	219mm	230V	No
CR290226G010	11810	749mm	400mm	219mm	230V	No
CR290226G020	45359	749mm	400mm	219mm	230V	No
CR290226G030	45459	749mm	400mm	219mm	230V	No
CR290226G037	32189	749mm	400mm	219mm	230V	No
CR290226G041	23124	749mm	400mm	219mm	460V	No
CR290226G045	22314	749mm	400mm	219mm	460V	No
CR290226G058	22096	749mm	400mm	219mm	230V	No
CR290246G400	22662	749mm	400mm	219mm	230V	No
CR290246G401	22663	749mm	400mm	219mm	230V	No
CR290416G002	75610	749mm	400mm	219mm	115V	No
CR290416G030	16430	749mm	400mm	219mm	115V	No
CR290416G045	45369	749mm	400mm	219mm	115V	No
CR290416G047	45469	749mm	400mm	219mm	115V	No
CR290416G052	45589	749mm	400mm	219mm	115V	No
CR290416G068	32199	749mm	400mm	219mm	115V	No
CR290426G002	74290	749mm	400mm	219mm	230V	No
CR290426G017	11830	749mm	400mm	219mm	230V	No
CR290426G022	45379	749mm	400mm	219mm	230V	No
CR290426G027	45479	749mm	400mm	219mm	230V	No

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tensión nominal	Control de acceso remoto
CR290426G054	32209	749mm	400mm	219mm	230V	No
CR290426G061	22344	749mm	400mm	219mm	460V	No
CR290426G101	22097	749mm	400mm	219mm	460V	No
CR290446G400	22354	749mm	400mm	219mm	460V	No
CR430616G002	19318	1100mm	400mm	260mm	115V	No
CR430616G004	19297	1100mm	400mm	260mm	115V	No
CR430616G013	19296	1100mm	400mm	260mm	115V	No
CR430616G016	19295	1100mm	400mm	260mm	115V	No
CR430616G031	19298	1100mm	400mm	260mm	115V	No
CR430626G002	19321	1100mm	400mm	260mm	230V	No
CR430626G014	19302	1100mm	400mm	260mm	230V	No
CR430626G018	19301	1100mm	400mm	260mm	230V	No
CR430626G020	19303	1100mm	400mm	260mm	230V	No
CR430626G034	19304	1100mm	400mm	260mm	230V	No
CR430626G074	22803	1100mm	400mm	260mm	460V	No
CR430646G004	22215	1100mm	400mm	260mm	460V	No
CR430816G002	19322	1100mm	400mm	260mm	115V	No
CR430816G010	19307	1100mm	400mm	260mm	115V	No
CR430816G021	19305	1100mm	400mm	260mm	115V	No
CR430816G023	19308	1100mm	400mm	260mm	115V	No

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tensión nominal	Control de acceso remoto
CR430816G036	19311	1100mm	400mm	260mm	115V	No
CR430816G038	19306	1100mm	400mm	260mm	115V	No
CR430826G002	19323	1100mm	400mm	260mm	230V	No
CR430826G007	19313	1100mm	400mm	260mm	230V	No
CR430826G024	19315	1100mm	400mm	260mm	230V	No
CR430826G026	19312	1100mm	400mm	260mm	230V	No
CR430826G037	19314	1100mm	400mm	260mm	230V	No
CR430826G038	19316	1100mm	400mm	260mm	230V	No
CR430826G089	22834	1100mm	400mm	260mm	460V	No
CR430846G401	22843	1100mm	400mm	260mm	460V	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

* La serie T puede ser más apropiada. Consulte la sección de la Serie T de aire acondicionado. Consulte a la fábrica para conocer la disponibilidad y el número de catálogo.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.