

# Ángulos del rack de ProLine de 19 pulg. y 23 pulg.



Los ángulos de rack ProLine de 19 pulg. y 23 pulg. admiten cualquier equipo de red espaciado EIA estándar diseñado para montarse dentro de un gabinete. Los ángulos de rack proporcionan un espaciado de rack de 19 pulg. cuando se montan en marcos de 600 mm de ancho y un espaciado de marco 23 pulg. cuando se montan en marcos de 700 mm de ancho. Se deben utilizar con soportes reductores de marco para proporcionar un espaciado de 19 pulg. o 23 pulg. en marcos de 700 mm o 800 mm ancho. Hay aplicaciones de colocación de tamaños disponibles para aplicaciones multi-compartimento. La posición estándar del ángulo del rack es de 44 mm detrás de la apertura de la puerta. Por favor tenga en cuenta que se proporcionan en pares.

Los ángulos del rack se pueden mover hacia delante si se desea. Las posiciones más profundas requieren el uso de rejillas de montaje o canales de montaje. Para unir gabinetes con ángulos de rack en la posición completamente hacia delante, utilice el kit de unión PJ2FF. Los racks, cajones, guías y racks extraíbles requieren dos conjuntos de ángulos de rack o soportes de accesorios para marco instalados en el marco.

Para gabinetes de 700 y 800 mm de ancho, se debe pedir un reductor o un gestor de cableado.

## CARACTERÍSTICAS

Los ángulos de rack de ProLine de 19 pulg. y 23 pulg. admiten cualquier equipo de red espaciado EIA estándar diseñado para montarse dentro de un gabinete

Los ángulos de rack proporcionan un espaciado entre marcos de 19 pulg. cuando se montan en marcos de 600 mm de ancho, y un espaciado entre marcos de 23 pulg. cuando se montan en marcos de 700 mm de ancho

Se deben utilizar con soportes reductores de marco para proporcionar un espaciado de 19 pulg. o 23 pulg. en marcos de 700 mm o de 800 mm de ancho

Hay aplicaciones de colocación de tamaños disponibles para aplicaciones multi-compartimento

La posición estándar del ángulo del rack es de 44 mm detrás de la apertura de la puerta

Se suministra en pares.

## ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |                    |             |                  |           |                 |         |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado          | Color     | Código de color | Espesor |
| PRA1912THL1        | 11243              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PRA1918THL1        | 11244              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PRA1920THL1        | 47279              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PRA1921THL1        | 26413              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PRA1922THL1        | 11246              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PRA192320THL1      | 50379              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PRA192322THL1      | 50389              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PRA1916TPL1        | 11237              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 2.66mm  |
| PRA1918TPL1        | 11238              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 2.66mm  |
| PRA1920TPL1        | 11241              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 2.66mm  |
| PRA1921TPL1        | 26414              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 2.66mm  |
| PRA1922TPL1        | 11242              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 2.66mm  |
| PRA1924TPL1        | 26415              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 2.66mm  |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.