

Base de Zócalo totalmente sellada ProLine G2 (base sólida de 100 mm)



No es necesario utilizar una placa de montaje en la base del gabinete con la base de pedestal completamente sellada (base sólida de 100 mm), que incluye placas de montaje completamente selladas en los laterales. Bases sólidas pueden unirse fácilmente, para una cómoda gestión de cableado en gabinetes unidos/agrupados mientras se mantiene la clasificación ambiental Tipo 12.

CARACTERÍSTICAS

Mantiene la clasificación NEMA 12 sin necesidad de placa de montaje.

Dos placas de montaje laterales para opciones de gestión de cableado.

La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL, compatible con CSA) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.

Placa de montaje de entrada de cable opcional para soluciones de gestión de cableado adicionales.

Esquinas soldadas

Puntos de perforación para instalar ruedas (no incluidas)

Herrajes de instalación incluidos

ESPECIFICACIONES

Color: Jet Black
Acabado: Polvo recubierto
Código de color: RAL 9005

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Espesor
P2B145	30936	100mm	465mm	399mm	Acero suave	1.52mm
P2B146	30937	100mm	565mm	399mm	Acero suave	1.52mm
P2B164	30938	100mm	365mm	599mm	Acero suave	1.52mm
P2B165	30941	100mm	465mm	599mm	Acero suave	1.52mm
P2B166	30943	100mm	565mm	599mm	Acero suave	1.52mm
P2B166HF	30942	100mm	565mm	599mm	Acero suave	1.52mm
P2B168	30944	100mm	765mm	599mm	Acero suave	1.52mm
P2B1104	30912	100mm	365mm	999mm	Acero suave	1.9mm
P2B1105	30913	100mm	465mm	999mm	Acero suave	1.9mm
P2B1106	30915	100mm	565mm	999mm	Acero suave	1.9mm
P2B1106HF	30914	100mm	565mm	999mm	Acero suave	1.9mm
P2B1108	30916	100mm	765mm	999mm	Acero suave	1.9mm
P2B1124	30917	100mm	365mm	1199mm	Acero suave	1.9mm
P2B1125	30918	100mm	465mm	1199mm	Acero suave	1.9mm
P2B1126	30921	100mm	565mm	1199mm	Acero suave	1.9mm
P2B1128	30922	100mm	765mm	1199mm	Acero suave	1.9mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Espesor
P2B1164	30923	100mm	365mm	1599mm	Acero suave	1.9mm
P2B1165	30924	100mm	465mm	1599mm	Acero suave	1.9mm
P2B1166	30925	100mm	565mm	1599mm	Acero suave	1.9mm
P2B1168	30926	100mm	765mm	1599mm	Acero suave	1.9mm
P2B1184	34068	100mm	365mm	1799mm	Acero suave	1.9mm
P2B1185	30927	100mm	465mm	1799mm	Acero suave	1.9mm
P2B1186	30928	100mm	565mm	1799mm	Acero suave	1.9mm
P2B1188	30931	100mm	765mm	1799mm	Acero suave	1.9mm
P2B1810	30945	100mm	965mm	799mm	Acero suave	1.9mm
P2B184	30946	100mm	365mm	799mm	Acero suave	1.9mm
P2B185	30947	100mm	465mm	799mm	Acero suave	1.9mm
P2B186	30951	100mm	565mm	799mm	Acero suave	1.9mm
P2B186HF	30948	100mm	565mm	799mm	Acero suave	1.9mm
P2B188	30952	100mm	765mm	799mm	Acero suave	1.9mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.