

Tapa sólida ProLine G2

Las tapas sólidas ProLine G2 se utilizan para cerrar la abertura superior en un marco de gabinete.



CARACTERÍSTICAS

Pueden usarse argollas de elevación para fijar la parte superior sólida en lugar del hardware incluido.

La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL, compatible con CSA) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.

Se deben tomar medidas de soporte adicionales para soportar las unidades de aire acondicionado de montaje superior u otros accesorios de montaje superior

Incluye cuatro pernos hexagonales de M12 para la instalación.

Las tapas sólidas están terminadas con superficies chapadas pintadas.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.52mm
Color: Gris claro
Código de color: RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
P2T104	32632	979mm	358mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T105	32633	979mm	459mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T106	32635	979mm	558mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T106HF	32634	979mm	558mm	16mm	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto
P2T108	32636	979mm	759mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T124	32637	1179mm	358mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T125	32638	1179mm	459mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T126	32642	1179mm	558mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T128	32643	1179mm	759mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T164	32644	1579mm	358mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T165	32645	1579mm	459mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T166	32646	1579mm	558mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T168	32647	1579mm	759mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T185	32648	1779mm	459mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T186	32652	1779mm	558mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T188	32653	1779mm	759mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
P2T45	32654	379mm	459mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T46	32655	379mm	558mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T64	32656	579mm	358mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T65	32657	579mm	459mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T66	32662	579mm	558mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T66HF	32658	579mm	558mm	16mm	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto
P2T68	32663	579mm	759mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T810	32664	779mm	960mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T84	32665	779mm	358mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T85	32666	779mm	459mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T86	32668	779mm	558mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2T86HF	32667	779mm	558mm	16mm	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto
P2T88	32672	779mm	759mm	16mm	Acero suave	Polvo recubierto

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.