

Puertas de ventana ProLine G2



Las puertas de ventana ProLine G2 pueden usarse para permitir la visualización de equipos electrónicos. Presentan líneas limpias y contemporáneas y están disponibles en policarbonato o vidrio de seguridad transparente, e incluyen un sistema de barra de puerta estándar para una fácil colocación de los accesorios. El sistema de cierre Smooth Glide está hecho de componentes de alta calidad y cuenta con una innovadora acción de cerrojo cronometrado que asegura un sello sólido de la puerta con una fuerza de cierre baja.

CARACTERÍSTICAS

Vidrio de seguridad o policarbonato (para aplicaciones de alimentos y bebidas)

Sistema de cierre Smooth Glide: para un cierre de puerta suave, confiable y repetible durante la vida útil del gabinete

Diseño limpio y contemporáneo

Puertas de ventana disponibles para marcos de hasta 1000 mm de ancho

Tiene una ventana de 0.25 pulgadas (6.35 mm) de espesor que brinda máxima protección y área de visualización.

Sistema de barra de puerta estándar en todas las puertas de ventana para facilitar la fijación de accesorios.

Mango giratorio de perfil bajo con sistema de cierre; otras opciones disponibles.

La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL, compatible con CSA) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.

Cerrojo cronometrado para asegurar que la parte superior e inferior de la puerta se cierren de manera confiable.

Varilla de cerrojo duradera de doble brida y tres rodillos Delrin® para evitar el esmerilado de metal sobre metal.

Sistema de cierre de 3 puntos para puertas ≥ 1000 mm de altura

Las bisagras de las puertas se pueden colocar a la izquierda o a la derecha (bisagra izquierda predeterminada).

Estándar de bisagra de 14° (opción de bisagra de 180° disponible)

La puerta se puede invertir sin quitar las cubiertas laterales.

Se puede usar en la parte delantera o trasera del marco ProLine G2; se puede usar en los laterales con adaptador de puerta lateral (no incluido).

Dos pernos de tierra

Se incluyen los herrajes de montaje.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.9mm
Color: Gris claro
Acabado: Polvo recubierto
Código de color: RAL 7035

Table 1/1				
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Cantidad de puertas	Envío rápido
P2DWG68	31654	Acero suave		No
P2DW106	31554	Acero suave		No
P2DW108	31555	Acero suave		No
P2DW126	31557	Acero suave		No
P2DW128	31558	Acero suave		No
P2DW146	31563	Acero suave		No
P2DW148	31564	Acero suave		No
P2DW166	31567	Acero suave		No
P2DW168	31568	Acero suave		No
P2DW1810	31572	Acero suave		No
P2DW184	31576	Acero suave		No
P2DW186	31577	Acero suave		No
P2DW188	31578	Acero suave		No
P2DW2010	31581	Acero suave		No
P2DW204	31585	Acero suave		No
P2DW206	31587	Acero suave		No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Cantidad de puertas	Envío rápido
P2DW208	31591	Acero suave		No
P2DW2210	31592	Acero suave		No
P2DW226	31596	Acero suave		No
P2DW228	31597	Acero suave		No
P2DW64	31598	Acero suave		No
P2DW66	31601	Acero suave		No
P2DW68	31602	Acero suave		No
P2DW86	31603	Acero suave		No
P2DW88	31604	Acero suave		No
P2DWG106	31606	Acero suave		No
P2DWG108	31607	Acero suave		No
P2DWG126	31611	Acero suave		No
P2DWG128	31612	Acero suave		No
P2DWG146	31615	Acero suave		No
P2DWG148	31616	Acero suave		No
P2DWG166	31621	Acero suave		No
P2DWG168	31622	Acero suave		No
P2DWG1810	31624	Acero suave		No
P2DWG184	31628	Acero suave		No
P2DWG186	31631	Acero suave		No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Cantidad de puertas	Envío rápido
P2DWG188	31632	Acero suave		No
P2DWG2010	31633	Acero suave		No
P2DWG204	31637	Acero suave		No
P2DWG206	31641	Acero suave		No
P2DWG208	31643	Acero suave		No
P2DWG2210	31644	Acero suave		No
P2DWG226	31648	Acero suave		No
P2DWG228	31651	Acero suave		No
P2DWG64	31652	Acero suave		No
P2DWG66	31653	Acero suave		No
P2DWG86	31655	Acero suave		No
P2DWG88	31656	Acero suave		No
P2DW01012	31553	Acero suave	2	No
P2DW01212	31556	Acero suave	2	No
P2DW01412	31561	Acero suave	2	No
P2DW01612	31565	Acero suave	2	No
P2DW01616	31566	Acero suave	2	No
P2DW01812	31573	Acero suave	2	No
P2DW01816	31574	Acero suave	2	No
P2DW01818	31575	Acero suave	2	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Cantidad de puertas	Envío rápido
P2DW02012	31582	Acero suave	2	No
P2DW02016	31583	Acero suave	2	No
P2DW02018	31584	Acero suave	2	No
P2DW02212	31593	Acero suave	2	No
P2DW02216	31594	Acero suave	2	No
P2DW02218	31595	Acero suave	2	No
P2DWOG1012	31605	Acero suave	2	No
P2DWOG1212	31608	Acero suave	2	No
P2DWOG1412	31613	Acero suave	2	No
P2DWOG1612	31617	Acero suave	2	No
P2DWOG1616	31618	Acero suave	2	No
P2DWOG1812	31625	Acero suave	2	No
P2DWOG1816	31626	Acero suave	2	No
P2DWOG1818	31627	Acero suave	2	No
P2DWOG2012	31634	Acero suave	2	No
P2DWOG2016	31635	Acero suave	2	No
P2DWOG2018	31636	Acero suave	2	No
P2DWOG2212	31645	Acero suave	2	No
P2DWOG2216	31646	Acero suave	2	No
P2DWOG2218	31647	Acero suave	2	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE