

Unión de subpaneles ProLine



Proporciona una superficie de panel continua en gabinetes de múltiples bahías. El subpanel de unión se inserta entre subpaneles completos de igual altura. Se puede instalar por delante o por detrás.

CARACTERÍSTICAS

Se proporcionan orificios para la conexión a tierra y el hardware de montaje.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2.66mm

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Envío rápido
PJP20G	28789	Acero suave		Galvanizado	No
PJP7G	28749	Acero suave		Galvanizado	No
PJP22	99410	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
PJP18G	28779	Acero suave		Galvanizado	No
PJP16	99380	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
PJP18	99390	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
PJP20	99400	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
PJP22G	28799	Acero suave		Galvanizado	No
PJP16G	28769	Acero suave		Galvanizado	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.