

# Panel de montaje lateral de montaje lateral con canal de montaje



Los paneles de montaje lateral brindan espacio de montaje adicional a los lados del gabinete de montaje lateral con canal de montaje. Los paneles se adhieren de forma segura a los canales de montaje. Se suministra el hardware de montaje de acero chapado.

## CARACTERÍSTICAS

---

Se suministran los herrajes de montaje de acero chapado.

## ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |                    |        |         |             |                  |        |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------------|------------------|--------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Material    | Acabado          | Color  |
| A60SMP14           | 74440              | 1219mm | 355mm   | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco |
| A60SMP14G          | 15402              | 1219mm | 355mm   | Acero suave | Galvanizado      |        |
| A72SMP14           | 23490              | 1524mm | 355mm   | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco |
| A72SMP14G          | 15426              | 1524mm | 355mm   | Acero suave | Galvanizado      |        |
| A72SMP20           | 23500              | 1524mm | 508mm   | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco |
| A72SMP20G          | 15427              | 1524mm | 508mm   | Acero suave | Galvanizado      |        |
| A90SMP14           | 74430              | 1981mm | 355mm   | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco |
| A90SMP14G          | 15401              | 1981mm | 355mm   | Acero suave | Galvanizado      |        |
| A90SMP20           | 23520              | 1981mm | 508mm   | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco |
| A90SMP20G          | 15428              | 1981mm | 508mm   | Acero suave | Galvanizado      |        |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

A90SMP14 y A90SMP14G no alojan gabinetes de dos puertas de 18.06 pulg. de profundidad (estilo FSD) si también se instala un panel regular.

A90SMP20 y A90SMP20G no alojan gabinetes de 20.12 pulg. de profundidad. No aloja gabinetes de 24.12 pulg. de profundidad de dos puertas (estilo FSD) si también se instala un panel regular.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.