

Tapas laterales para zócalo | Armarios murales, PA



Estos paneles laterales de base cierran el espacio adicional presente debajo del armario si es necesario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Tapas laterales para zócalo P, reforzadas con bordes plegados.

Material: Chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.

Cantidad por embalaje: 2 tapas para altura de 100 mm, y 4 tapas para altura de 200 mm.

ESPECIFICACIONES

Espesor:	1.5mm
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7022
Color:	Umbra Gray

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Profundidad de armario compatible	Material del armario
PA1026	PA1026	100mm	114mm	21mm	260mm	Acero suave
PA1030	PA1030	100mm	154mm	21mm	300mm	Acero suave
PA2026	PA2026	200mm	114mm	21mm	260mm	Acero suave
PA2030	PA2030	200mm	154mm	21mm	300mm	Acero suave
PA1040	PA1040	100mm	254mm	21mm	400mm	Acero suave
PA2040	PA2040	200mm	254mm	21mm	400mm	Acero suave

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.