

Armario de acero inoxidable para entornos extremos

El armario para entornos extremos incluye una manecilla con cierre y una puerta desmontable con cerradura. Disponible de serie en 304SS con componentes internos chapados en zinc y junta de repuesto EPDM. Los modelos 316LSS tienen componentes internos de acero inoxidable y junta de repuesto de silicona. La junta se puede extraer, sustituir y está disponible para su venta como un kit de instalación en campo con certificación UL. Las juntas son intercambiables entre los armarios para entornos extremos del mismo tamaño.

Este producto utiliza el mismo panel posterior que el A4SW3 para facilitar las mejoras de rendimiento del armario en su próximo proyecto con cambios de diseño mínimos o nulos.



ESTÁNDARES DEL SECTOR

304SS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997.

304SS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997.

UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File No. E503705

IEC 60529 IP69

IEC 60529 IP69 & 69K

Meets NEMA Type 3RX requirements

CARACTERÍSTICAS

Uniones mediante soldadura continua y esmeriladas

Junta EPDM - Intervalo de temperatura: De -50 a 120 °C (de -58 a 248 °F)

Junta de silicona - Intervalo de temperatura: De -60 a 250 °C (de -76 a 482 °F)

Enganche de un solo punto en modelos de menos de 24 pulgadas de altura

Enganche de tres puntos en modelos de 24 pulgadas o más

La puerta se puede retirar fácilmente al aflojar los tornillos de fijación

El portadocumentos está fabricado en termoplástico de alto impacto

Incluye pernos de anclaje para el montaje de paneles opcionales

Tornillería exterior de acero inoxidable 316 resistente a la corrosión

Unión en la puerta, con montante de toma a tierra

ESPECIFICACIONES

Acabado: Cepillado #4

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Espesor
XD362408E3PTS S4	56893	914mm	610mm	203mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD362408S3PTS S6	56943	914mm	610mm	203mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD363008E3PTS S4	56894	914mm	762mm	203mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD363008S3PTS S6	56944	914mm	762mm	203mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD363010E3PTS S4	56895	914mm	762mm	254mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD363010S3PTS S6	56945	914mm	762mm	254mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD363012E3PTS S4	56896	914mm	762mm	305mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD363012S3PTS S6	56946	914mm	762mm	305mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD363612E3PTS S4	56897	914mm	914mm	305mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD363612S3PTS S6	56947	914mm	914mm	305mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD423010E3PTS S4	56898	1067mm	762mm	254mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD423010S3PTS S6	56948	1067mm	762mm	254mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD423608E3PTS S4	56902	1067mm	914mm	203mm	Acero inoxidable 304	1.98mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Espesor
XD423608S3PTS S6	56952	1067mm	914mm	203mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD423612E3PTS S4	56903	1067mm	914mm	305mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD423612S3PTS S6	56953	1067mm	914mm	305mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD483608E3PTS S4	56904	1219mm	914mm	203mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD483608S3PTS S6	56954	1219mm	914mm	203mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD483610E3PTS S4	56905	1219mm	914mm	254mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD483610S3PTS S6	56955	1219mm	914mm	254mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD483612E3PTS S4	56906	1219mm	914mm	305mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD483612S3PTS S6	56956	1219mm	914mm	305mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD483616E3PTS S4	56907	1219mm	914mm	406mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD483616S3PTS S6	56957	1219mm	914mm	406mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD603612E3PTS S4	56908	1524mm	914mm	305mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD603612S3PTS S6	56958	1524mm	914mm	305mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD603616E3PTS S4	56912	1524mm	914mm	406mm	Acero inoxidable 304	1.98mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Espesor
XD603616S3PTS S6	56962	1524mm	914mm	406mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD161206E1PTS S4	56857	406mm	305mm	152mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD161206S1PTS S6	56913	406mm	305mm	152mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD161208E1PTS S4	56867	406mm	305mm	203mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD161208S1PTS S6	56914	406mm	305mm	203mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD161606E1PTS S4	56868	406mm	406mm	152mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD161606S1PTS S6	56915	406mm	406mm	152mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD162006E1PTS S4	56871	406mm	508mm	152mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD162006S1PTS S6	56916	406mm	508mm	152mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD201606E1PTS S4	56872	508mm	406mm	152mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD201606S1PTS S6	56917	508mm	406mm	152mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD201608E1PTS S4	56873	508mm	406mm	203mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD201608S1PTS S6	56918	508mm	406mm	203mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD201610E1PTS S4	56874	508mm	406mm	254mm	Acero inoxidable 304	1.98mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Espesor
XD201610S1PTS S6	56922	508mm	406mm	254mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD202006E1PTS S4	56875	508mm	508mm	152mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD202006S1PTS S6	56923	508mm	508mm	152mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD202008E1PTS S4	56876	508mm	508mm	203mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD202008S1PTS S6	56924	508mm	508mm	203mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD202408E1PTS S4	56877	508mm	610mm	203mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD202408S1PTS S6	56925	508mm	610mm	203mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD241608E3PTS S4	56878	610mm	406mm	203mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD241608S3PTS S6	56926	610mm	406mm	203mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD242006E3PTS S4	56881	610mm	508mm	152mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD242006S3PTS S6	56927	610mm	508mm	152mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD242008E3PTS S4	56882	610mm	508mm	203mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD242008S3PTS S6	56928	610mm	508mm	203mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD242010E3PTS S4	56883	610mm	508mm	254mm	Acero inoxidable 304	1.98mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Espesor
XD242010S3PTS S6	56932	610mm	508mm	254mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD242408E3PTS S4	56884	610mm	610mm	203mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD242408S3PTS S6	56933	610mm	610mm	203mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD242410E3PTS S4	56885	610mm	610mm	254mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD242410S3PTS S6	56934	610mm	610mm	254mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD242412E3PTS S4	56886	610mm	610mm	305mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD242412S3PTS S6	56935	610mm	610mm	305mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD302408E3PTS S4	56887	762mm	610mm	203mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD302408S3PTS S6	56936	762mm	610mm	203mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD302412E3PTS S4	56888	762mm	610mm	305mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD302412S3PTS S6	56937	762mm	610mm	305mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD303008E3PTS S4	56891	762mm	762mm	203mm	Acero inoxidable 304	1.98mm
XD303008S3PTS S6	56938	762mm	762mm	203mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm
XD303012E3PTS S4	56892	762mm	762mm	305mm	Acero inoxidable 304	1.98mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Espesor
XD303012S3PTS S6	56942	762mm	762mm	305mm	Acero inoxidable 316L	1.98mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los paneles se compran por separado. Hay disponibles paneles opcionales de acero inoxidable, composite y aluminio para la mayoría de los tamaños.

Los números de catálogo XD161206E1PTSS4 y XD161208E1PTSS4 no incluyen portadocumentos

* Las clasificaciones 12 y 13 solo se aplican con la junta de silicona instalada. Si la junta de silicona se sustituye por una junta EPDM, no se aplican las clasificaciones 12 y 13.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE