

D6 Mechanical Anchor with Male Bar, One Piece



The one-piece D6 mechanical anchor is used when there is not an adequate length of reinforcing bar to be threaded in a standard nVent LENTON threading machine. This anchor is ideal for use in segmental construction when the mating elements have limited space or are severely congested. This system, when combined with the nVent LENTON Form Saver, eliminates hooked bar congestion, protruding dowels and the need to drill holes in expensive formwork.

CARACTERÍSTICAS

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Color coded bar end protector protects the nVent LENTON taper thread while in transit

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Contenido íntegramente nacional de EE. UU.	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá
EL12D6X5M	Acero	Claro	Sí	12 mm	#4	10M

Table 2/2


Número de catálogo	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Longitud (L)	A	Peso por unidad
EL12D6X5M	35 mm	14 mm	127mm	14 mm	0.23 kg

Diseñado para cumplir: ACI 318;AS3600;ASTM A970

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE