

Copper-Bonded Ground Rod, Pointed

Power Utilities



CARACTERÍSTICAS

99.9% pure electrolytic copper coating

Rods have a high carbon steel core and tip that provide superior strength when driving

Copper coating will not crack when bent or tear when driven

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

UL logo and control number where applicable stamped on each rod for easy inspection after installation

ESPECIFICACIONES


Table 1/1

Número de catálogo	Resistencia a la tracción	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Espesor del recubrimiento	Peso por unidad	Etiqueta UPC
611330	552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	254 µm	0.980 kg	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte