

# Elbow 30-Degree Sweep Lay-in Painted Galvanized

## Servicios públicos de energía

Lay-in Painted Galvanized 30-Degree Sweep Elbows are used for large radius turns.



### CARACTERÍSTICAS

Lay-in Painted Galvanized 30-Degree Sweep Elbows are used for large radius turns

### ESPECIFICACIONES

**Color Code:** ANSI 61

**Color:** Gris

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo | Altura | Ancho  | Material   | Acabado                |
|--------------------|--------------------|------|--------|--------|------------|------------------------|
| F44T3R30SE         | 43559              | Codo | 102 mm | 102 mm | Mild Steel | Recubrimiento de polvo |
| F66T3R30SE         | 43709              | Codo | 152 mm | 152 mm | Mild Steel | Recubrimiento de polvo |
| F88T3R30SE         | 43869              | Codo | 203 mm | 203 mm | Mild Steel | Recubrimiento de polvo |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor |
|--------------------|--------------------|---------|
|--------------------|--------------------|---------|

|            |       |         |
|------------|-------|---------|
| F44T3R30SE | 43559 | 1.52 mm |
| F66T3R30SE | 43709 | 1.52 mm |
| F88T3R30SE | 43869 | 1.9 mm  |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**