


Front Panel Alternative for Combined Mounting, U-profile, Textile, 6 U, 2 HP

Power Utilities

NÚMERO DE CATÁLOGO

30849-140



The 2 HP wide front panel covers an open slot. The U-profile front panel can be combined with a textile EMC gasket. It be fixed with screws and washers. Due to the 2 HP width no sleeves can be used.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

U-profile front panel 6 U, 2 HP, Al, 2.5 mm

Prepared for textile EMC gasket

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Panel frontal

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Bordes tratados: No

Altura del rack: 6 U

Cantidad del paquete: 5

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE