


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle

Power Utilities

EMC Shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels and front handle.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Subrack with side panel type H ("Heavy"), 19" bracket is firmly fixed to side panel (tox-cold welded) and includes handles

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

Aluminum construction

Horizontal rail type "Heavy"

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15

Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

IP 20, in accordance with IEC 60529

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta EMC
24567-474	6 U	355 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textil
24567-473	6 U	295 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textil
24567-472	6 U	235 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm	Textil
24567-174	3 U	355 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textil
24567-173	3 U	295 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textil
24567-172	3 U	235 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm	Textil

Table 2/3

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Tipo de producto
24567-474	5 g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Sí	Subrack/chasis
24567-473	5 g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Sí	Subrack/chasis
24567-472	5 g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Sí	Subrack/chasis
24567-174	5 g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Sí	Subrack/chasis
24567-173	5 g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Sí	Subrack/chasis
24567-172	5 g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Sí	Subrack/chasis

Table 3/3

Número de catálogo	Ancho del rack	Carga estática
24567-474	84 HP	15 kgf
24567-473	84 HP	15 kgf

Número de catálogo	Ancho del rack	Carga estática
24567-472	84 HP	15 kgf
24567-174	84 HP	15 kgf
24567-173	84 HP	15 kgf
24567-172	84 HP	15 kgf

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE